

**IMPACT-jatkokappale, 3/8 tuumaa, Kokonaispituus: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650400 250
GTIN	4045197335517
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Ulkonelikulma standardin DIN 3121 E 10 mukainen, jousisokka; sisänelikulma standardin DIN 3121 G 10 mukainen, poraus ja rengasura.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	250 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X18 mm	650900 2,5X18
---	---------------

Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää
ulosvetäjän 10 osaa Tyyppi 2

650790 2

Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 22 mm

650800 22