



Säädettävä vääntömomenttiavaimen haka-avain, jossa nokka, Mutterin ulko-Ø: 45-90mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628520 45-90
GTIN	4020772051532
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Haka-avain, nokka. Erikoisterästä, karkaistu ja mustaksi hehkutettu. Nelikulmakiinnitys 1/2 tuumaa tai 3/4 tuumaa (koot 95–165), käytettäväksi momenttiavaimen kanssa (numerosta 655500 alkaen).

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Tekninen kuvaus

Tehollinen pituus A	150 mm
Mutterin ulko-Ø	45 - 90 mm
Kokonaispituus	192 mm
tyyppi	771Md
Valmistajamerkintä	771Md
Tuotetyyppi	Haka-avain