

**Koken****Impact-Bit-pidin 3/8 tuumaa 1/4 tuuman 6,3-Bit-terille****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650950
GTIN	4991644204878
Tuoteluokka	63R

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121 -standardin mukainen. Ruuveja ja muttereita säästävä Surface Drive -profiili.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Käyttö:**

Kärjenpidin, 3/8 tuuman sisänelikulma, 1/4 tuuman C 6,3-kärjille.

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

vääntöpuolen Ø: 19 mm

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Kokonaispituus: 30 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	30 mm
vääntöpuolen Ø	19 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Bit-pidin

---

## Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa $\emptyset$ xPituus 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppe 1	650790 1
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille $\emptyset$ 18 mm	650800 18