



## Säädettävä vääntömomenttiavaimen haka-avain, jossa nokka, Mutterin ulko-Ø: 95-165mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	628520 95-165
GTIN	4020772051556
Tuoteluokka	63Q

### Kuvaus

**Malli:**

Haka-avain, nokka. Erikoisterästä, karkaistu ja mustaksi hehkutettu. Nelikulmakiinnitys 1/2 tuumaa tai 3/4 tuumaa (koot 95–165), käytettäväksi momenttiavaimen kanssa (numerosta 655500 alkaen).

**Käyttö:**

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

### Tekninen kuvaus

Tehollinen pituus A	220 mm
Mutterin ulko-Ø	95 - 165 mm
Kokonaispituus	298 mm
tyyppi	771Md
Valmistajamerkintä	771Md
Tuotetyyppi	Haka-avain