

**Garant****Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 13X15 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610700 13X15
GTIN	4045197158925
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava, kätevä profiilivarsi. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Avaimen pituus L: 190 mm

kidan enimmäisleveys b1: 33 mm

kidan enimmäisleveys b2: 35 mm

kidan enimmäiskorkeus h: 6 mm

**Tekninen kuvaus**

kidan enimmäisleveys b2	35 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	15 mm
kidan enimmäiskorkeus h	6 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	13 mm
kidan enimmäisleveys b1	33 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	190 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318

Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain