



Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 22X24mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	610100 22X24
GTIN	4018754017980
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 610600

Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b1	49 mm
kidan enimmäiskorkeus h	8 mm
kidan enimmäisleveys b2	53 mm
Avainkoko ₂	24 mm
Avainkoko ₁	22 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	250 mm
Standardi	DIN 3110

Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain