


**Neulaoikotaso P×L×K 28×28×20,5 mm, Tyyppi: C180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	599770 C180
GTIN	9003174777601
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

Kertakäyttöinen oikotaso, sivulta sintrattu. Terän pituus 10 mm, terän leveys 20 mm, terän paksuus 1,8 mm.

**Käyttö:**

Suurille ja yksinkertaisille hiomalaikan profiileille, pyöro- ja tasohiomakoneet.

**Tekninen kuvaus**

Timanttipinnoitteen pituus	10 mm
Timanttipinnoitteen leveys	20 mm
Timanttipinnoitteen korkeus	1,8 mm
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Oikotaso