



Hiomakivi P×L×K (mm), Raetyyppi ja rakeisuus: EK600



Tilaustiedot

Tilausnumero	599800 EK600
GTIN	9003170335317
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Erikokoiset karhennus- / hiomakivet, homogeeninen rakenne.

Jalokorundihiomakivi, keraaminen sideaine (vakiosovellus.)

Käyttö:

- **Timantti- ja CBN-hiomalaikkojen teroitus (rakeiden kohorakenteen palautus) oikaisun jälkeen tai hionnan aikana. Tylsät rakeet irtoavat sideaineen mukana ja vapauttavat terävät CBN- ja timanttirakeet pintaan.**
- **Tämä tapahtuu käsin tai kiinteällä hiomakoneella pistomenetelmällä.**
- **Suosittelemme märkähiontaa.**

Huomautus:

Hiomakiviä on säilytettävä mahdollisimman kosteassa.

Korkeus: 13 mm

Hioma-aineen lyhenne: A

Koostumus: A600V

Rakeistetuille hiomalaikoille: < 46 µm

Tekninen kuvaus

Hioma-aine	jalokorundi
Rakeisuus	600
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeistetuille hiomalaikoille	< 46 µm

Koostumus	A600V
Pituus	100 mm
Leveys	25 mm
Korkeus	13 mm
Tuotetyyppi	Hiomakivi