



## Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	631500 E7
GTIN	4018754000968
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä; nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 6,2 mm

Ø poistopuolella: 9,6 mm

Pituus: 23 mm

### Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	E7
Pituus	23 mm
Profiilimitta A	6,2 mm
Ø poistopuolella	9,6 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä, kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy

