



6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa pitkä, Avainkoko: 7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	631400 7
GTIN	4018754000210
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyörästetty pinta, **AS-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3124-L

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	7 mm
Ø poistopuolella	10,7 mm
Pituus	50 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä.

Pinta	krominiklattu
AS-Drive-profiili	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy