



## Hiomakivi P×L×K (mm), Raetyyppi ja rakeisuus: EK240



### Tilaustiedot

Tilausnumero	599820 EK240
GTIN	9003179327801
Tuoteluokka	53Y

### Kuvaus

#### Malli:

Erikokoiset karhennus- / hiomakivet, homogeeninen rakenne.

**Jalokorundihiomakivi, keraaminen sideaine (vakiosovellus.)**

#### Käyttö:

- **Timantti- ja CBN-hiomalaikkojen teroitus (rakeiden kohorakenteen palautus) oikaisun jälkeen tai hionnan aikana. Tylsät rakeet irtoavat sideaineen mukana ja vapauttavat terävät CBN- ja timanttirakeet pintaan.**
- **Tämä tapahtuu käsin tai kiinteällä hiomakoneella pistomenetelmällä.**
- **Suosittellemme märkähiontaa.**

#### Huomautus:

Hiomakiviä on säilytettävä mahdollisimman kosteassa.

Korkeus: 13 mm

Hioma-aineen lyhenne: A

Koostumus: A240V

Rakeistetuille hiomalaikoille: 46–126 µm

### Tekninen kuvaus

Koostumus	A240V
Hioma-aine	jalokorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeistetuille hiomalaikoille	46–126 µm

Rakeisuus	240
Pituus	200 mm
Leveys	25 mm
Korkeus	13 mm
Tuotetyyppi	Hiomakivi