



Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E8



Tilaustiedot

Tilausnumero	631500 E8
GTIN	4018754000975
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä; nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 7,5 mm

Ø poistopuolella: 10,5 mm

Pituus: 23 mm

Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	E8
Profiilimitta A	7,5 mm
Ø poistopuolella	10,5 mm
Pituus	23 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä, kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy

