



Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 18X19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	610100 18X19
GTIN	4018754017904
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 610600

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	19 mm
kidan enimmäisleveys b ₂	43 mm
kidan enimmäisleveys b ₁	40 mm
Avainkoko ₁	18 mm
kidan enimmäiskorkeus h	7 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	220 mm
Standardi	DIN 3110

Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain