



## Holkkiavainsarja, Osien määrä: 46



### Tilastiedot

Tilausnumero	630002 46
GTIN	4045197185310
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Kaikki osat muovikoteloissa.

Hinnaltaan edullinen malli.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

46 osaa – 1/4 tuumaa: 13 avainhylsyä 1/4 tuumaa, 6-kulmaiset 4–14 mm

1 liitinvarsi

6 ruuvauskärkeä, kuusiokolo 3–8 mm

3 ruuvauskärkeä, urakanta 3; 4,5; 7 mm

3 ruuvauskärkeä, Phillips PH1 – PH3

3 ruuvauskärkeä, Pozidriv PZ1 – PZ3

7 ruuvauskärkeä, Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 kuusiokulmaruuvimeisseliä 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 räikkä 1/4 tuumaa, poistonuppi

1 käsikahva 1/4 tuumaa

1 T-kahva 1/4tuumaa

1 joustava jatkokappale 1/4 tuumaa 150 mm  
1 kardaninivel 1/4 tuumaa  
2 jatkokappaletta 1/4 tuumaa 50 ja 100 mm  
säilytys: Muovilaatikko (257 × 170 × 52 mm)

## Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Pozidriv
Irrotusprofiili	Urakanta
Irrotusprofiili	6-kulma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Osien määrä	46
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-8 mm
Pakkaus	muovikotelo
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Muovikiinnike Väri BLUE	630003 BLUE
Muovikiinnike Väri RED	630003 RED