



## Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 4X5mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 610100 4X5    |
| GTIN         | 4018754017690 |
| Tuoteluokka  | 63A           |

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

**Huomautus:**

<strong>HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 610600</strong>

### Tekninen kuvaus

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Avainkoko <sub>2</sub>              | 5 mm           |
| Avainkoko <sub>1</sub>              | 4 mm           |
| kidan enimmäiskorkeus h             | 3 mm           |
| kidan enimmäisleveys b <sub>2</sub> | 14 mm          |
| kidan enimmäisleveys b <sub>1</sub> | 13 mm          |
| Avainkoon mitat                     | metriset mitat |
| Avaimen pituus L                    | 100 mm         |
| Standardi                           | DIN 3110       |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Standardi                           | ISO 3318   |
| Kidan asento 1                      | 15 astetta |
| Kidan asento 2                      | 15 astetta |
| kipinöimätön                        | ei         |
| molemmin puolin samat avainleveydet | ei         |
| Tuotetyyppi                         | Ruuviavain |