



Holkkiavainsarja, Osien määrä: 48



Tilaustiedot

Tilausnumero	630002 48
GTIN	4045197654571
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Kaikki osat muovikoteloissa.

Hinnaltaan edullinen malli.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

48 osaa – 1/2 tuumaa: 14 avainhylsyä 1/2 tuumaa, kuusiokanta 8–24 mm

3 syvää hylsyä 1/2 tuumaa, kuusiokanta 17–19 mm

2 sytytystulppaholkkia 1/2 tuumaa, 16 + 21 mm

1 räikkä 1/2 tuumaa, poistonuppi

1 murrosnivel 1/2 tuumaa

1 jatkokappale 1/2 tuumaa, 125 mm

1 jatkokappale 1/2 tuumaa 250 mm / T-väännin 1/2 tuumaa

1 kuusiokoloavainsarja kääntökahvapitimessä 1,5–8 mm

1 ruuvitalttasarja Torx®-ruuveille kääntökahvapitimessä TX9–TX40

14 kiintolenkkiavainta 6–19 mm

3 uraruuvitaltta 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 ruuvitalttaa Phillips-ruuveille 1×75, 2×38, 2×100
1 kärkipihdit 180 mm
1 vesipumppupihdit 250 mm
1 vasara 300 g
säilytys: Muovilaukku (450 × 350 × 90 mm)

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmaruuvimeisseli
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsyavain
Irrotusprofiili	Ruuvitalttaa TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Urakantaruvimeisseli
Osien määrä	48
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-24 mm
Pakkaus	muovikotelo
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Muovikiinnike Väri BLUE	630003 BLUE
Muovikiinnike Väri RED	630003 RED