

**6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa pitkä, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	631415 10
GTIN	4045197493316
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

**Standardi:**

**DIN 3124-L**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

HOLEX 6-kulmaisia pitkä vaihtoholkkeja saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 631417).

**Tekninen kuvaus**

Pituus	50 mm
Avainkoko	10 mm
Ø poistopuolella	14,5 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsy