



Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E5



Tilaustiedot

Tilausnumero	631515 E5
GTIN	4045197493361
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 4,7 mm

Ø poistopuolella: 6,7 mm

Pituus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Pituus	25 mm
Torx®-profiili	E5
Profiilimitta A	4,7 mm
Ø poistopuolella	6,7 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

