



Holkkiavainsarja, Osien määrä: 73



Tilaustiedot

Tilausnumero	630002 73
GTIN	4045197579119
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Kaikki osat muovikoteloissa.

Hinnaltaan edullinen malli.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

73 osaa – 3/8 tuumaa: 18 avainhylsyä 3/8 tuumaa, kuusiokanta 6–24 mm

9 syvää hylsyä 3/8 tuumaa, kuusiokanta 8–24 mm

2 sytytystulppaholkkia 3/8 tuumaa, 16 ja 21 mm

3 magneettista avainhylsyä 6, 8, 10 mm

(kuusiokantavarsi E 6,3)

1 liitinvarsi E 6,3 kuusiokanta -> 1/4 tuuman nelikanta

1 liitinvarsi E 6,3 kuusiokanta -> 3/8 tuuman nelikanta

4 ruuvauskärkeä, kuusiokolo 3–6 mm

3 ruuvauskärkeä, urakanta 4; 5,5; 7 mm

2 ruuvauskärkeä, Phillips PH1; PH2

2 ruuvauskärkeä, Pozidriv PZ1; PZ2

7 ruuvauskärkeä, Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 1 räikkä 3/8 tuumaa, poistonuppi
 1 T-kahva 3/8 tuumaa
 1 murrosnivel 3/8 tuumaa
 2 jatkokappaletta 3/8 tuumaa, 75 ja 225 mm
 1 jatkokappale 3/8 tuumaa 50 mm WobbleFix
 1 sovitin 3/8 – 1/4 tuumaa
 1 sovitin 3/8 – 1/2 tuumaa
 13 kiintolenkkiavainta 6–19 mm
 säilytys: Muovirasia (380 × 285 × 85 mm)

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Urakantaruuvimeisseli
Irrotusprofiili	6-kulma-ruuvimeisseli
Osien määrä	73
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	6-24 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Pakkaus	muovikotelo
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Muovikiinnike Väri RED	630003 RED
Muovikiinnike Väri BLUE	630003 BLUE