



## Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	631515 E6
GTIN	4045197493378
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 5,7 mm

Ø poistopuolella: 7,7 mm

Pituus: 25 mm

### Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	E6
Profiilimitta A	5,7 mm
Ø poistopuolella	7,7 mm
Pituus	25 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

