

1 T-väännin 1/4 tuumaa
 2 murrosniveltä 1/4, 1/2 tuumaa
 4 jatkokappaletta 1/4, 1/2 tuumaa 50; 100; 125; 250 mm
 1 joustava jatkokappale 1/4 tuumaa 150 mm
 1 liukupää 1/2 tuumaa
 4 ruuvinväänninhylsyä 1/4 tuumaa sisäkuusiokannalle 3–6 mm
 6 ruuvinväänninhylsyä 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 3 ruuvinväänninhylsyä 1/4 tuumaa urakannelle 4; 5,5; 7 mm
 2 ruuvinväänninhylsyä 1/4 tuumaa Phillips-ruuveille PH1; PH2
 2 ruuvinväänninhylsyä 1/4 tuumaa Pozidriv-ruuveille PZ1; PZ2
 9 kiintolenkkiavainta 8–22 mm
 säilytys: Muovirasia (380 × 285 × 85 mm)

Tekninen kuvaus

Osien määrä	82
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Irrotusprofiili	Urakanta
Irrotusprofiili	Pozidriv
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulma-meisseli
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-32 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-14 mm
Pakkaus	muovikotelo
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Muovikiinnike Väri RED	630003 RED
------------------------	------------

Muovikiinnike Väri BLUE

630003 BLUE