



Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat, Tyyppi: 32



Tilaustiedot

Tilausnumero	610120 32
GTIN	4018754019908
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h	9,4 mm
kidan enimmäisleveys b1	64 mm
kidan enimmäisleveys b2	75 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
Avainkoko ₂	1.5/16 tuuma
Avaimen pituus L	300 mm
Avainkoko ₁	1.1/8 tuuma
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain