




Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E7



Tilaustiedot

Tilausnumero	631515 E7
GTIN	4045197493385
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 6,2 mm

Ø poistopuolella: 8,3 mm

Pituus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	E7
Pituus	25 mm
Profiilimitta A	6,2 mm
Ø poistopuolella	8,3 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

