



Holkkiavainsarja, Osien määrä: 148



Tilaustiedot

Tilausnumero	630002 148
GTIN	4045197608703
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Kaikki osat muovikoteloissa.

Hinnaltaan edullinen malli.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

148 osaa – 1/4; 3/8; 1/2 tuumaa: 30 hylsyä, 1/4 tuumaa, 1/2 tuumaa, 6-kulmainen 4 – 32 mm

13 syvää hylsyä, 1/4, 1/2 tuumaa, 6-kulmainen 6 – 22 mm

13 hylsyä 1/4, 3/8, 1/2 tuumaa, Torx®-malleihin E4 – E22

2 avainholkkia sytytystulpille, 1/2 tuumaa, 16 + 21 mm

1 sovitin 1/2 – 3/8 tuumaa

1 kärkiadapteri, 1/2 tuuman väännin, 5/16 tuuma 6-kulmainen

1 kärkiadapteri, 1/4 tuuman väännin, 1/4 tuuma 6-kulmainen

1 liitinvarsi E 6,3 kuusiokanta ja 1/4 tuuman nelikanta

15 kärkeä 5/16 tuumaa (PH3; PH4; PZ3; PZ4; Torx®:lle TX40 – TX60, kuusiokolo 8; 10; 12 mm, ura 8; 10; 12)

32-osainen 1/4 tuuman bits-terävalikoima muovikotelossa

2 räikkää poistonupilla, 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa
 1 käsikahva, 1/4 tuumaa
 2 T-väännintä, 1/4, 1/2 tuumaa
 2 ristiniveltä 1/4, 1/2 tuumaa
 4 jatkokappaletta 1/4, 1/2 tuumaa 50, 100, 125, 250 mm
 3 taivutettua kuusiokoloavainta 1,5 – 2,5 mm
 9 rengaskiintoavain 8 – 22 mm
 3 uraruuvitalttaa 6×38, 6×100, 8×150
 3 ruuvitalttaa Phillips-ruuveille 1×75, 2×38, 2×100
 1 yleisveitsi (sisäänvedettävä), 2 varaterää
 1 työntömitta 150 mm
 1 rullamitta 3 m
 1 pieni vesivaaka 200 mm
 1 jakoavain 200 mm
 1 yhdistelmäpihdit 180 mm
 1 sivuleikkurit 160 mm
 1 lattapihdit 160 mm
 1 vesipumppupihdit 250 mm
 1 vasara 300 g
 säilytys: Muovirasia (550 × 420 × 105 mm)

Tekninen kuvaus

Osien määrä	148
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	TriWing
Irrotusprofiili	6-kulma
Irrotusprofiili	Urakanta
Irrotusprofiili	Ruuvitalttaa TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvimeisseli
Irrotusprofiili	Avainholkki TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsyavain
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Vääntönelikulma	3/8 tuuma

Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-32 mm
Pakkaus	muovikotelo
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Muovikiinnike Väri BLUE	630003 BLUE
Muovikiinnike Väri RED	630003 RED