

**Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 4X5 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610700 4X5
GTIN	4045197158819
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu muotissa. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava, kätevä profiilivarsi. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyörästetty pinta.

Avaimen pituus L: 100 mm

kidan enimmäisleveys b1: 13 mm

kidan enimmäisleveys b2: 14 mm

kidan enimmäiskorkeus h: 3 mm

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	4 mm
kidan enimmäisleveys b1	13 mm
kidan enimmäiskorkeus h	3 mm
kidan enimmäisleveys b2	14 mm
Avainkoko ₂	5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	100 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318

Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei