




## Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	631515 E8
GTIN	4045197493392
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimitta A: 7,5 mm

Ø poistopuolella: 9,6 mm

Pituus: 25 mm

### Tekninen kuvaus

Profiilimitta A	7,5 mm
Torx®-profiili	E8
Ø poistopuolella	9,6 mm
Pituus	25 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

