



Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E4



Tilaustiedot

Tilausnumero	631500 E4
GTIN	4018754000937
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulma, jossa on reikä, on standardin DIN DIN 3120-D 6,3 mukainen.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä; nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Profiilimita A: 3,8 mm

Ø poistopuolella: 5,6 mm

Pituus: 23 mm

Tekninen kuvaus

Profiilimita A	3,8 mm
Pituus	23 mm
Ø poistopuolella	5,6 mm
Torx®-profiili	E4
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä, kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy

