


HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, ohutseinämäinen Surface Drive, Avainkoko: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651020 14
GTIN	4045197336392
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Etu:

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	21 mm
Avainkoko	14 mm
Pituus	38 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa \emptyset ×Pituus 3X20 mm

651900 3X20

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille \emptyset 25 mm

651800 25

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyypin 3

651790 3