

**Koken****IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 17mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	651010 17
GTIN	4991644353101
Tuoteluokka	63R

## Kuvaus

### Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

### Etu:

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

### Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

## Tekninen kuvaus

Pituus	38 mm
Ø poistopuolella	25,7 mm
Avainkoko	17 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy

## Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,  
sisältää ulosvetäjän Tyypin 4

651790 4

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa  $\varnothing$ ×Pituus 3X25 mm

651900 3X25

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille  $\varnothing$  30 mm

651800 30