

Garant**Kierukkapora, pitkä HSS W, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116040 5 |
| GTIN | 4045197025821 |
| Tuoteluokka | 11B |

Kuvaus**Malli:**

Teräväkärkinen muoto A koosta 2,5 mm alkaen. Vahvistettu sydänosa **ilman nousua**. Tarkka kärkihionta. Leveät lastu-urat voimakkaasti pyöristetyin takareunoin. Kiiltäväksi hiottu pinta.

Etu:

Syvien reikien poraamiseen ja sellaisiin poraustöihin, joissa käytetään poraholkkeja.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,09 mm/kierr, |
| Nimellis-Ø D _c | 5 mm |
| Lastu-urien pituus L _c | 87 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| varren Ø D _s | 5 mm |
| Kokonaispituus L | 132 mm |
| Standardi | DIN 340 |
| suositeltu suurin poraussyvyys L ₂ | 79,5 mm |
| Kärkikulma | 130 astetta |

| | |
|---------------|----------------|
| Varsi | Lieriövarsi. |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | W |
| Nousukulma | 30-40 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 70 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 45 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 40 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |