

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa magneetilla, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651005 19
GTIN	4045197382405
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	19 mm
Pituus	38 mm
Ø poistopuolella	29 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4

651790 4

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm

651900 3X25

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm

651800 30