

**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa pitkä, Avainkoko: 24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651200 24
GTIN	4045197215208
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja renkasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Pituus	78 mm
Ø poistopuolella	35 mm
Avainkoko	24 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm	651800 30
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4	651790 4
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm	651900 3X25