


**HOLEX****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, ohutseinämäinen Surface Drive, Avainkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651020 16
GTIN	4045197336415
Tuoteluokka	62D

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Etu:**

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	16 mm
Ø poistopuolessa	23 mm
Pituus	38 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy

## Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm

651800 30

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,  
sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4

651790 4

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm

651900 3X25