

**Koken****IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 19mm**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 651010 19     |
| GTIN         | 4991644353125 |
| Tuoteluokka  | 63R           |

## Kuvaus

**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Etu:**

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

## Tekninen kuvaus

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ø poistopuolella                | 28,2 mm                                    |
| Pituus                          | 38 mm                                      |
| Avainkoko                       | 19 mm                                      |
| Vääntönelikulma                 | 1/2 tuuma                                  |
| Irrotusprofiili                 | Kuusikulmainen<br>holkkiavain Surfacedrive |
| soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä                                      |

Tuotetyyppi

Avainhylsy

## Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm

651800 30

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm

651900 3X25

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,  
sisältää ulosvetäjän Tyyppe 4

651790 4