

**HOLEX****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa magneetilla, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651005 10
GTIN	4045197382313
Tuoteluokka	62D

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Tekninen kuvaus**

Ø poistopuoilella	17,5 mm
Pituus	38 mm
Avainkoko	10 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

---

## Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm	651800 25
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm	651900 3X20
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 3	651790 3