

**HOLEX****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa Surface Drive, nailonhylsy, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651220 19
GTIN	4045197198792
Tuoteluokka	62D

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

Pyöriä ja renkaiden vaihdettaessa on tärkeää, että mutterit tai pultit kiristetään oikein, jotta ajaminen on turvallista. Kun käytät kuusiokantaista hylsyavainta, jossa on muoviholkki, varmistat mutterien tai pulttien riittävän kiristyksen vahingoittamatta vanteita. Hylsyavain soveltuu myös iskuruuvinvääntimiin.

Muoviholkki suojaa vanteita ja estää naarmuuntumista tai muita vaurioita, joita työkalu voi aiheuttaa. Voit siis olla varma, että autosi säilyy aina parhaassa kunnossa.

Hylsyavain on jokaisen autokorjaamon tärkeä osa. Riippumatta siitä, teetkö renkaiden ja pyörien vaihdon ammattilaisella vai teetkö sen itse, tämä työkalu ei saa puuttua.

**Etü:**

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

**Käyttö:**

Kevytmetallikotelojen tai vanteiden huolelliseen asentamiseen.

Luotettava suojaus ulkonevan, iskunkestävän muovipäällysteen ansiosta.

Holkit erottuvat toisistaan nopeasti värikoodauksen ansiosta.

**Raaka-aine:**

Kromimolybdeeniteräs, mangaanifosfatoitu.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	85 mm
Ø poistopuolella	29 mm
Avainkoko	19 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

## Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm	651800 30
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4	651790 4
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm	651900 3X25