


HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, ohutseinämäinen Surface Drive, Avainkoko: 17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651020 17
GTIN	4045197336422
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Etu:

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	24 mm
Pituus	38 mm
Avainkoko	17 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4

651790 4

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm

651800 30

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm

651900 3X25