


Koken**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa nivelletty, Avainkoko: 13mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	651215 13
GTIN	4991644356928
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Etu:

Ruuvataan suoraan ahtaisiin paikkoihin, murrosniveltä ei tarvita.

Standardi:

DIN 3129

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	20,7 mm
Avainkoko	13 mm
Pituus	67,5 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4

651790 4

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm

651900 3X25

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm

651800 30