

**HOLEX****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa pitkä, jousitettu magneetti, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651210 10
GTIN	4045197215222
Tuoteluokka	62D

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Etu:**

Ruuvi lukitaan luotettavasti jousilaakeroidulla magneetilla. Samanaikaisesti varmistetaan, että ruuvin pää tarttuu aina täydellisesti. Auki väännetty ruuvi tai mutteri voidaan poistaa helposti jousen avulla.

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Huomautus:**

HOLEX IMPACT 6-kulmaisia pitkiä vaihtoholkkeja saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 651202).

**Tekninen kuvaus**

Pituus	78 mm
Avainkoko	10 mm
Ø poistopuoella	17,5 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy

## Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm

651800 25

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,  
sisältää ulosvetäjän Tyyppi 3

651790 3

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm

651900 3X20