

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa magneetilla, Avainkoko: 24mm****Tilautiedot**

Tilausnumero	651005 24
GTIN	4045197382436
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	24 mm
Pituus	45 mm
Ø poistopuolella	35 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa \emptyset xPituus 3X25 mm	651900 3X25
Kumirengas 1/2 tuuman hylsille \emptyset 30 mm	651800 30
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4	651790 4