

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa magneetilla, Avainkoko: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651005 12
GTIN	4045197382337
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	12 mm
Ø poistopuoolella	20 mm
Pituus	38 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm	651900 3X20
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 3	651790 3
Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm	651800 25