

Koken**IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 22mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	651010 22
GTIN	4991644353156
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Etu:

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	32 mm
Pituus	38 mm
Avainkoko	22 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyypin 4

651790 4

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm

651900 3X25

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm

651800 30