

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa magneetilla, Avainkoko: 14mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 651005 14 |
| GTIN | 4045197382351 |
| Tuoteluokka | 62D |

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Pituus | 38 mm |
| Ø poistopuolessa | 22,5 mm |
| Avainkoko | 14 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyyppi 3

651790 3

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm

651800 25

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm

651900 3X20