

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa pitkä, jousitettu magneetti, Avainkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651210 16
GTIN	4045197215253
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Etu:

Ruuvi lukitaan luotettavasti jousilaakeroidulla magneetilla. Samanaikaisesti varmistetaan, että ruuvin pää tarttuu aina täydellisesti. Auki väännetty ruuvi tai mutteri voidaan poistaa helposti jousen avulla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Huomautus:

HOLEX IMPACT 6-kulmaisia pitkiä vaihtoholkkeja saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 651202).

Tekninen kuvaus

Pituus	78 mm
Avainkoko	16 mm
Ø poistopuoella	25 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyypin 4

651790 4

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm

651800 30

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm

651900 3X25