


HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, ohutseinämäinen Surface Drive, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651020 10
GTIN	4045197336361
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Etu:

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	15,5 mm
Avainkoko	10 mm
Pituus	38 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm

651900 3X20

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm

651800 25

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyypin 3

651790 3