

Koken**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa nivelletty, Avainkoko: 21mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	651215 21
GTIN	4991644357000
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Etu:

Ruuvataan suoraan ahtaisiin paikkoihin, murrosniveltä ei tarvita.

Standardi:

DIN 3129

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Pituus	73,5 mm
Avainkoko	21 mm
Ø poistopuolella	30,7 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm

651800 30

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm

651900 3X25

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4

651790 4