



Itsetasaava ristilinjalaser GLL, Tyyppi: 2-15



Tilaustiedot

Tilausnumero	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Tuoteluokka	46T

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ristilinjalaser, jossa on itsetasaavat laserlinjat. Vaaka- ja pystylinjojen nopea kohdistus. Kestävä malli, pehmeä Softgrip-pinnoite vähentää iskurasitusta. Pöly- ja roiskevesisuojaattu. Lisäksi kaksi vertikaalista luotipistettä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

3 x paristo nro 081561 LR6, monitoimikytkin, laserkohdelevy ja suojalaukku.

Tekninen kuvaus

Korkeus	106 mm
Paino	490 g
virheraja	± 0,3 mm/m
Jalustakierre	1/4 tuuma
Jalustakierre	5/8 tuuma

Säätöalue	±4 astetta
IP-suojaluokka	IP 54
Kantama	15 m
Laserluokka	2
Pituus	112 mm
Leveys	55 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Laserin väri	pun.
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Ristiviivalaser

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------