


**Koken****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa nivelletty, Avainkoko: 22mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	651215 22
GTIN	4991644357017
Tuoteluokka	63R

## Kuvaus

**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Etu:**

Ruuvataan suoraan ahtaisiin paikkoihin, murrosniveltä ei tarvita.

**Standardi:**

**DIN 3129**

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

## Tekninen kuvaus

Ø poistopuoolella	32 mm
Pituus	73,5 mm
Avainkoko	22 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

---

## Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm	651800 30
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4	651790 4
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm	651900 3X25