



## Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 28 osaa, Tyyppi: S



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630295 S
GTIN	4013288173836
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin- ja liitososat** standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; **avainhylsy**t standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, ja sisä-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M6.

#### Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

#### Sisältö:

Koko S - suunnanvaihtoräikkä nro 632295

Koko P - läpimenevä nelikulma nro 632290.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 9 kpl koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 4 kpl nro 675240 koot 3; 4; 5; 6

Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl nro. 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl nro 675320 koot 1/25; 2/25

Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 675340 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Jatkokappale ja pikavääntöhylsy: 1 kpl 150 mm

Jatkokappale Wobbel: 1 kpl 56 mm

Liitoscappale ja pikavaihtoistukka: 1 kpl nelikantahylsy 1/4 tuumaa – 1/4 tuuman bit-istukka

Suunnanvaihtoräikkä (koko S): 1 kpl nro 632295

Läpimenevä räikkä (koko P): 1 kpl nro 632290  
säilytys: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä

## Tekninen kuvaus

Osien määrä	28
Irrotusprofiili	6-kulma-meisseli
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	5-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Valmistajamerkintä	8100 SA 8
Pakkaus	Kangaslaukku, tarrakiinnitys
Pituus	204 mm
Leveys	91 mm
Korkeus	51 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675320 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX27	675340 TX27
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675310 3/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675240 5
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675340 TX15

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX20	675340 TX20
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX30	675340 TX30
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 4 mm	675240 4
Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, suunnanvaihdin 1/4", poistonuppi	632295
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675310 2/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675320 1/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675310 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX10	675340 TX10
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675340 TX25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm	675240 3
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675240 6