


HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, ohutseinämäinen Surface Drive, Avainkoko: 13mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 651020 13 |
| GTIN | 4045197336385 |
| Tuoteluokka | 62D |

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Etu:

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--|
| Pituus | 38 mm |
| Ø poistopuolella | 19,2 mm |
| Avainkoko | 13 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive |
| soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä |

Tuotetyyppi

Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyypin 3

651790 3

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm

651800 25

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm

651900 3X20